

タッチレス エアログローブのPOP用画像、 着用方法の動画を活用して下さい。



動画で確認いただけます

弊社ホームページ (www.shimizu-tableware.co.jp) 又は、QRコードよりダウンロード出来ます。

《食品店用POP A》

(A5サイズ:210×148mm PDF)

感染予防のため手袋を着用して商品をお取り下さい。

送風で手袋の口が開きます。

右手 タッチレス手袋の着用方法

ディスペンサーに触れずに手をかざします。

送風でグローブの口が開きますので手を差し込みます。

手を前方にスライドしてグローブを持ち上げます。

左手

◎使用済みの手袋はゴミ箱に捨てて下さい。

左手着用の場合は手の平を上向きに。

《食品店用POP B》

(A5サイズ:210×148mm PDF)

感染予防のため手袋を着用して入店下さい。

送風で手袋の口が開きます。

右手 タッチレス手袋の着用方法

ディスペンサーに触れずに手をかざします。

送風でグローブの口が開きますので手を差し込みます。

手を前方にスライドしてグローブを持ち上げます。

左手

◎使用済みの手袋はゴミ箱に捨てて下さい。

左手着用の場合は手の平を上向きに。

《ブッフェサービスPOP C》

(A5サイズ:210×148mm PDF)

手袋を着用してトングで料理をお取り下さい。

送風で手袋の口が開きます。

右手 タッチレス手袋の着用方法

ディスペンサーに触れずに手をかざします。

送風でグローブの口が開きますので手を差し込みます。

手を前方にスライドしてグローブを持ち上げます。

左手

◎使用済みの手袋はゴミ箱に捨てて下さい。

左手着用の場合は手の平を上向きに。

《トングホルダー用POP》

(名刺サイズ:91×55mm PDF)

(D)

感染症予防のため、手袋を着用してからトングをご使用下さい。

(E)

手袋を着用してトングをご使用下さい。

(F)

手袋を着用してトングで料理をお取り下さい。

(G)

手袋を着用してトングで料理をお取り下さい。



トングホルダークリップ
(NO-20)
(JJ-12)
(519803TR)




トングホルダークリップ
(NO-20)
(JJ12-1)
(519803TR)

※カードは貴社でご用意いただくか又は(D)～(G)のトングホルダー用POPをご参照下さい。



Multi Angle Ticket Clip
メニューカードクリップ
519803TR 65×35mm ¥200



Flat Tag, Super Coated
フラットタグ(スーパーコート)
590804BK ¥800 (6枚入)/セット
90×108mm(二折り90×54mm)

※スーパーコート製のラベルステッカーは水性ペンor
チョークマーカーで、くり返し書き消しできます。(油性
ペンで書くことは出来ませんが、消すことは出来ません)



Server Holde
サーバーホルダー(ST,ST)
JJ-12 ¥2,400
265×148×20mm(H) 18-8



Server Holde
サーバーホルダー(ST,ST)
JJ12-1 ¥2,400
265×120×20mm(H) 18-8



Chafing Tong
チューフィンクトング
NO-20 ¥1,200
210mm 18-8

■POP用画像、動画についてお問い合わせは

SHIMIZU TABLEWARE CO.,LTD.
清水食器株式会社

東京店/ショールーム 〒105-0014
東京都港区芝 3 丁目 12-17 オーシャン・ターフビル 1F
TEL.03-6809-5466 (代) FAX.03-6809-4422
http://www.shimizu-tableware.co.jp/